

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



CHRISTIE

Nazwa **Monitor Christie Videowall Panel
FHD554-XZ-H (135-033107-01)**

Cena **30 499,00 zł**

Producent **Christie**

OPIS PRODUKTU

55-calowy panel ścienny z ekranem LCD FHD 700 nitów o grubości poniżej 1 mm.

Dzięki najnowszej technologii, zaawansowanej wydajności i inteligentnemu projektowi ściana wideo zawsze będzie wyglądać oszałamiająco. Christie® FHD554-XZ-H ma niezwykle wąską ramkę o szerokości 0,44 mm (łącznie 0,88 mm), która zapewnia niemal bezproblemowy wyświetlacz, który nie przeszkadza w oglądaniu. Wyposażone w gniazdo OPS, panele te obsługują różne wbudowane moduły przetwarzania, takie jak Christie Phoenix® EP *, tworząc kompletne rozwiązanie ściany wideo, idealne do krytycznych środowisk oglądania.

Dodatkowe wbudowane przetwarzanie obejmuje skalowanie ściany wideo, kompensację ramek, stopniowe włączanie i nie tylko. Nasza najnowsza platforma obsługuje sygnały 4K UHD przy 60 Hz na dużych kafelkowych ścianach wideo. Każdy panel jest fabrycznie skalibrowany i dopasowany, aby zapewnić jednolitość obrazu na całej ścianie wideo, co zapewnia szybką i łatwą instalację oraz konfigurację.

Kluczowe cechy

Szerokość ramki poniżej 1 mm i 0,88 mm (0,44 mm na wyświetlacz)

Gniazdo OPS akceptuje różne wbudowane moduły przetwarzania

Jasność 700 nitów idealna do zastosowań w reżyserce

Bardzo cienka instalacja o głębokości mniejszej niż 4 "(10 cm) z opcjonalnym 6-osiowym mocowaniem zgodnym z przepisami ADA USA

Zaawansowana dystrybucja sygnału i sterowania na ścianie wideo obsługuje rozdzielczość 4K UHD i skalowanie treści na dużych ścianach wideo, aż do macierzy 10x10

Orientacja pionowa lub pozioma zwiększa możliwości integracji i projektowania

Monitorowanie stanu aktywnego panelu i alertów

Zaawansowane dopasowanie paneli i wbudowane skalowanie ścian wideo oszczędzają czas instalacji

Praca 24/7 *1

*Dostępny wkrótce.

*1 Unikaj statycznych obrazów przez dłuższy czas. Dodatkowe wskazówki dotyczące czasu działania

można znaleźć w instrukcji obsługi.